






デザイン階段 Light アルミ子柱（ハーフユニット） 設置範囲参考資料

2016.5.11（水）
戦略統括本部 商品企画室 作成

	A	B	C	各アルミ子柱ユニット 詳細部材寸法 参考図					
踏面 210 で X 寸法が 0 の場合 KDAK01 ー色品番	踏面 210 で X 寸法が 1 ～ 50 の場合 KDAK02 ー色品番	踏面 210 で X 寸法が 51 ～ 79 の場合 KDAK03 ー色品番	踏面 210 で X 寸法が 80 ～ 99 の場合 KDAK03 ー色品番	アルミ子柱（階段ユニット） KDAK01 ー色品番					
踏面 200 で X 寸法が 0 の場合 KDAK01 ー色品番	踏面 200 で X 寸法が 1 ～ 40 の場合 KDAK02 ー色品番	踏面 200 で X 寸法が 41 ～ 69 の場合 KDAK03 ー色品番	踏面 200 で X 寸法が 70 ～ 89 の場合 KDAK03 ー色品番		a (°)	b1 (mm)	b2 (mm)	c (mm)	
※ハーフユニット不要	※一番多くみられる納まり	※たまにある納まり	※まれにある納まり		38°	126.240	96.240	44.933	
					39°	124.704	94.704	43.001	
					40°	123.134	93.134	41.097	
					41°	121.531	91.531	39.220	
					42°	119.896	89.896	37.372	
					43°	118.228	88.228	35.552	
					44°	116.529	86.529	33.761	
					45°	114.799	84.799	32.001	
					46°	113.039	83.039	30.271	
					47°	111.248	81.248	28.572	
48°	109.428	79.428	26.904						
49°	107.580	77.580	25.269						
アルミ子柱（ハーフユニット） KDAK02 ー色品番					アルミ子柱（ハーフユニット） KDAK03 ー色品番				
									
※アルミ子柱 階段ユニット、ハーフユニットともに 取付け後、下部固定金具部分に樹脂パーツを取付けて 仕上がりとなります。					※アルミ子柱 階段ユニット、ハーフユニットともに 取付け後、下部固定金具部分に樹脂パーツを取付けて 仕上がりとなります。				
									
【特記事項】 アルミ子柱（階段ユニット） 推奨納まり。					【特記事項】 アルミ子柱（ハーフユニット） 推奨納まり。 アルミ子柱（階段ユニット）と アルミ子柱（ハーフユニット）の取付 間隔を同じ位置になります。				
【特記事項】 アルミ子柱（階段ユニット）と アルミ子柱（ハーフユニット）の取付 間隔を同じにはなりません。					【特記事項】 アルミ子柱（階段ユニット）と アルミ子柱（ハーフユニット）の取付 間隔を同じにはなりません。 また、ハーフユニットと壁面の間隔が 狭いため、施工手順は手摺とハーフユ ニット上部金具を仮置き後に位置を決 めて、先にビス固定をします。 手すりにハーフユニット上部金具が 取りついた状態で、ハーフユニットの 子柱に上部金具を差込み取付けをして 下さい。				
					※カタログ掲載外商品				